


MaKoen



Cerchio di fresatura GKF

Informazioni sul produttore



MaKoen GmbH & Co KG

Hermann-Köhl-Str. 7

28199 Brema

Germania

0421 960 15 70

info@makoen.com

www.makoen.com

Tribunale del registro: Tribunale di Brema

Numero di registro: HRB29490HB

ID IVA: DE352231586

Membro dell'iniziativa "Fairness in Trade" (Equità nel commercio)

Partecipanti al sistema di riciclaggio "Der Grüne Punkt"

Indice dei

Informazioni sul produttore	2
Elenco delle illustrazioni	3
Istruzioni di sicurezza	4
Note	4
Dati del prodotto e volume di fornitura	5
Bilance di misura	6
Impostazione della dimensione corretta	7
Montaggio della bussola di fresatura	8
Montaggio del router	9
Bosch GKF600 - Modulo router	9
Bosch GKF600 - Modulo di fresatura angolare B1	9
Bosch GKF600 - Modulo di fresatura angolare B2	10
Bosch GKF600 - Modulo di fresatura dei bordi C	10
Bosch GKF12V - D1 - Ergonomico per mancini	11
Bosch GKF12V - D2 - Ergonomico per destrimani	11
FAQ	12

Elenco delle illustrazioni

Figura 1 - Le frecce del carrello scorrevole puntano alla scala inferiore	6
Figura 2 - Le frecce del carrello scorrevole puntano verso la scala superiore	6
Figura 3 - Illustrazione di una dimensione impostata, qui 80 mm	7
Figura 4 - Illustrazione del rapporto tra contorno esterno e contorno interno	7
Figura 5 - Sequenza di montaggio del cerchio di fresatura GKF	8
Figura 6 - Fori di montaggio per il modulo router Bosch GKF600 (immagini a seguire)	9
Figura 7 - Fori di montaggio per il modulo di fresatura angolare B1 Bosch GKF600 (seguono immagini)	9
Figura 8 - Fori di montaggio per il modulo di fresatura angolare B2 Bosch GKF600 (immagini a seguire)	10
Figura 9 - Fori di montaggio per il modulo C di fresatura dei bordi GKF600 Bosch (immagini a seguire)	10
Figura 10 - Montaggio della GKF12V per utenti mancini	11
Figura 11 - Montaggio della GKF12V per utenti destrorsi	11

Istruzioni di sicurezza

ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DIE MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN KOMMEN LASSEN. DIESER ARTIKEL IST KEIN
SPIELZEUG! ES DROHT VERLETZUNGSGEFAHR!

Im Lieferumfang befinden sich verschluckbare Kleinteile. Wurde ein Teil verschluckt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Benutzen Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer einen Gehörschutz, eine Atem-/Staubschutzmaske und eine Schutzbrille.

Beachten Sie beim Umgang mit dem Produkt auch die Bedienungsanleitung der Oberfräse bzw. des Gerätes, womit sie dieses Produkt bestücken.

Ziehen sie den Netzstecker, bevor Sie Teile montieren oder wechseln.

Alle Teile müssen sachgerecht vor der Verwendung montiert sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

Entfernen Sie niemals vorhandene Schutzvorrichtungen.

Spannen Sie das zu bearbeitende Holzwerkstück fest.

Achten Sie darauf, dass Sie selbst und das zu bearbeitende Holzwerkstück einen sicheren Stand haben.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder an einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produkts kann zu Verletzungen führen.

Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei beschaffen und unbeschädigt ist. Ein beschädigtes Produkt kann bei Benutzung brechen und zu Verletzungen führen.

Note

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Trotz aller Sorgfalt unterlaufen uns dennoch Fehler. Sollte Ihnen etwas auffallen kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden eine schnelle und komfortable Lösung finden.

Abgesehen von einigen Normteilen werden unsere Produkte in Eigenleistung hergestellt. Als Grundmaterial hierfür dienen Phenolharz beschichtete Furnier-Sperrholzplatten. Diese bestehen üblicherweise aus Birkenholz. Holz ist ein Naturmaterial und weist daher Unregelmäßigkeiten auf. Wir bemühen uns optische Unregelmäßigkeiten zu reduzieren und gegebenenfalls auszusortieren. Kleine, optische Mängel, welche die Funktionalität in keiner Weise beeinträchtigen **und** deren Ursprung im Naturmaterial liegen werden von uns **nicht** aussortiert.

Zum Wohle der Umwelt und des Kosten Nutzen Verhältnisses.

Dati del prodotto e volume di fornitura

Codice EAN: 4262426890023

Dimensioni: Lunghezza: 650 mm

Larghezza: 150 mm

Altezza: 58 mm

Materiale: Betulla Multiplex 12 mm, rivestimento in resina fenolica su entrambi i lati

Applicazione: Dispositivo di instradamento per la produzione di tagli e componenti circolari

Dimensioni: Raggi da 16 mm a 551 mm

Tolleranza della scala: $\pm 1\text{mm}$

Contenuto della fornitura: 1x corpo base della bussola per fresatura GKF

1x impugnatura cilindrica girevole*

1x carrello scorrevole in alluminio 86 mm x 20 mm (carrello scorrevole corto)

1x DIN7991 M4x10 vite a testa svasata*

1x DIN7979 Ø6x18 perno di fissaggio m6 e filettatura interna M4*

1x vite a testa svasata DIN7991 M5x25

1x freccia a doppia punta

1x rondella DIN9021 5.2 con diametro nominale 3x

1x Manopola a stella M5 (**coppia di serraggio massima 1 Nm**)


4x Vite a testa svasata DIN7991 M4x20

*I componenti contrassegnati con * sono preassemblati.*


Bilance di misura

La bussola di fresatura ha 2 scale di misurazione.

Sul carrello scorrevole sono incise 2 frecce. Esse indicano la scala attualmente leggibile.




1Figura - Le frecce del carrello scorrevole puntano alla scala inferiore



2Figura - Le frecce del carrello scorrevole puntano verso la scala superiore

Impostazione della dimensione corretta




3Figura - Illustrazione di una dimensione impostata, qui 80mm

Come si può vedere nella Figura 3, la dimensione impostata indica la distanza tra il centro della fresa e il centro del perno di centraggio. In questo modo è possibile utilizzare la riga sia per i tagli che per i componenti.

Le scale sono di tipo pratico. Due scale coprono entrambi i modi di inserire il carrello scorrevole nel cerchio di fresatura.

- Impostare le dimensioni desiderate
- IK = Taglio circolare → Sottrarre il raggio della fresa
- AK = Componente circolare → Aggiungere il raggio della fresa



4Figura - Illustrazione del contorno esterno al contorno interno

Montaggio della bussola di fresatura



5Figura - Sequenza di montaggio del cerchio di fresatura GKF

Sequenza di montaggio del cerchio di fresatura.

Inserire il carrello di scorrimento nel cerchio di fresatura dal basso

La direzione dipende dalla scala che si desidera utilizzare.

Inserire la vite a testa svasata M5 dal basso attraverso il carrello scorrevole.


Posizionare la freccia di dimensione sulla vite dall'alto.

Posizionare la rondella sulla freccia di dimensione e sulla vite.

Avvitare la presa a stella M5. La coppia di serraggio massima è di 1 Nm.

Montaggio del router

Bosch GKF600 - Modulo router



6Figura - Fori di montaggio per il modulo router Bosch GKF600 (immagini a seguire)

I fori contrassegnati con A sono adatti al modulo router Bosch per il Bosch GKF600.

Lo schema dei fori è simmetrico, il montaggio può essere ruotato di 180°.

L'installazione può essere effettuata con o senza piastra di base.

Bosch GKF600 - Modulo di fresatura angolare B1




Figura 7- Fori di montaggio per il modulo di fresatura angolare B1 Bosch GKF600 (seguono immagini)

I fori contrassegnati con B1 sono adatti al modulo di fresatura angolare Bosch per la GKF600 Bosch.

Lo schema dei fori è asimmetrico e si monta solo in una posizione.

L'installazione può essere effettuata con o senza piastra di base.

Bosch GKF600 - Modulo di fresatura angolare B2




Figura 8- Fori di montaggio per il modulo di fresatura angolare B2 Bosch GKF600 (immagini a seguire)

I fori contrassegnati con B2 sono adatti al modulo di fresatura angolare Bosch per la GKF600 Bosch.

Lo schema dei fori è asimmetrico e si monta solo in una posizione.

L'installazione può essere effettuata con o senza piastra di base.

Bosch GKF600 - Modulo di fresatura dei bordi C




Figura 9- Fori di montaggio per il modulo C di fresatura dei bordi Bosch GKF600 (immagini a seguire)

I fori contrassegnati dalla lettera C sono adatti al modulo di fresatura dei bordi Bosch per la GKF600 Bosch.

Lo schema dei fori è asimmetrico e si monta solo in una posizione.

L'installazione può essere effettuata con o senza piastra di base.

Bosch GKF12V - D1 - Ergonomico per mancini




Figura 10- Montaggio della GKF12V per utenti mancini

I fori di montaggio contrassegnati con **D1** sono adatti alla fresa a batteria Bosch GKF12V. Guida ergonomica del disco della fresa per i mancini.

Gli incavi delle viti di regolazione consentono il montaggio con o senza piastra di base.

Bosch GKF12V - D2 - Ergonomico per destrimani




Figura 11- Montaggio della GKF12V per utenti destrorsi

I fori di montaggio contrassegnati con **D2** sono adatti alla fresa a batteria Bosch GKF12V. Guida ergonomica per il disco della fresa per utenti destrorsi.

Gli incavi delle viti di regolazione consentono il montaggio con o senza piastra di base.

FAQ

1. Welche Modelle passen auf eure Fräszirkel?

A: Für folgende Modelle bieten wir passende Fräszirkel an:

Makita: RT0700 – DRT50Z

Bosch: POF1400

Bosch Professional: GKF600 – Oberfräsenmodul – Kantenfräsmodule –
Winkelfräsmodule – GKF12V – GOF1250

Festool: OF1010REB – OF1010REBQ – OF1400 – OF2200

2. Die Schablone ist gewölbt, warum?

A: Das Grundmaterial ist Multiplex Birke mit Phenolharzbeschichtung. Bei der Herstellung des Grundmaterials entstehen Spannungen im Material, welche bereits vor der Verarbeitung vorhanden sind und für ein Verzug des Plattenwerkstoffs sorgen. Dies lässt sich leider nicht verhindern.

Fräszirkel: Der Zentrierstift ist lang genug, um auch bei leichter Wölbung sicher im Zentrum zu halten

MFT-Schablone: Es wird empfohlen die Schablone festzuspannen. Unabhängig einer möglichen Wölbung. Beim Spannen wird diese ausgeglichen

6-Fach Schablone: Durch die kompakte Form der Schablone fällt ein Verzug meistens nicht auf. Sollte dies dennoch vorkommen, wird die Schablone aussortiert.

Unzufrieden?

Sie haben Fragen oder Anregungen?

Bitte kontaktieren Sie uns über eine der folgenden Möglichkeiten

Tel.: 0421 960 15 70

Mobil: 0176 28 54 7300

E-Mail: info@makoen.com

Pagina del prodotto: <https://makoen.com/Bosch-Fraeszirkel>